

Drukstukken • DIN 6311 en lage uitvoering

22560.0040



Productbeschrijving

Te combineren met stiftschroeven DIN 6332 met drukpunt EH 22540.

Materiaal

- staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd

Montage


Het drukstuk dient zo gehouden te worden dat de borgring in de groef ligt en de opening naar beneden wijst. De bout wordt naar de open kant van de borgring zo ver mogelijk gekanteld en ingedrukt.

Meer informatie

Overige producten

- Draadeinden, DIN 6332, met druktap

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂ H12	Afmetingen				t ₁	voor drukstukken met stootpunt DIN 6332 [mm]	α min.	[g]	Artikelnr.
		d ₄	h ₁	h ₂	[mm]					
DIN 6311, met een borgring, vorm S – Afbeelding 1, Staal										
40	15,6	28	16	9	8	M20	4°	105	22560.0040	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."