

## Centreerpennen • met kogel

22630.0410



### Productbeschrijving

Door de kogelvorm wordt het inleggen van de werkstukken vereenvoudigd en voorkomt kantelen.

### Materiaal


- gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

### Meer informatie

### Overige producten

- Centreerpennen, DIN 6321
- Centreerpennen, aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen										Boring	[g]	Artikelnr.
$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$t$	$r$	$b$	$D_1$		
g6	n6	-0,01 -0,05								H7		
[mm]										[mm]		
kogel afgevlakt – Afbeelding 2, gereedschapstaal												
10	7	10	M3	7	10	2,5	6	2,5	2,5	7	5,3	22630.0410

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."