

Centreerpennen • met kogel
22630.0620



Productbeschrijving

Door de kogelvorm wordt het inleggen van de werkstukken vereenvoudigd en voorkomt kantelen.

Materiaal



- gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

Meer informatie

Overige producten

- Centreerpennen, DIN 6321
- Centreerpennen, aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321



Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	Afmetingen						Boring D ₁ H7	Artikelnr.	
				l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b			
g6	n6	-0,01 -0,05										
[mm]												
kogel afgevlakt, niet geborgd – Afbeelding 4, gereedschapstaal												
20	20	20	M5	25	20	5	10	5	5	20	88	22630.0620

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."