

Centreerpennen • met kogel

22630.0630



Productbeschrijving

Door de kogelvorm wordt het inleggen van de werkstukken vereenvoudigd en voorkomt kantelen.

Materiaal


- gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

Meer informatie

Overige producten

- Centreerpennen, DIN 6321
- Centreerpennen, aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321



Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2




Afbeelding 3



Afbeelding 4



Bestelinformatie

Afmetingen										Boring		Artikelnr.		
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b	D ₁			[g]	
g6	n6	-0,01 -0,05									H7			
[mm]												[mm]		
kogel afgevlakt, niet geborgd – Afbeelding 4, gereedschapstaal														
30	30	30	M6	30	30	8	12	8	8,8	30	270	22630.0630		

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."