

## Pennen

22690.0421



### Productbeschrijving

Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.

### Materiaal


- staal, gehard, gezwart

### Meer informatie


### Overige producten

- Zetpennen, geribbeld of met een punt
- Pennen, met kunststof contactoppervlak


### Tekening




Afbeelding 1




Afbeelding 2




Afbeelding 3



Afbeelding 4




Afbeelding 5



Afbeelding 6

### Bestelinformatie

h ±0,1	d <sub>1</sub>	Afmetingen			SW	Aandraai- moment <sup>1)</sup> max.		Artikelnr.
		d <sub>2</sub>	l	t				
		[mm]			[mm]	[Nm]	[g]	
met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5								
15	M8	19,4	15	6	17	25	24	22690.0421

<sup>1)</sup> Het aandraaimoment voor bouten met binnendraad zijn ontworpen voor draadklasse 8. Bij de verbinding moet de volledige draadlengte worden benut.

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."