

Kogeldrukbouten • met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

22700.0064



Productbeschrijving

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal

Kogel

- kogellagerstaal, gehard

Schroef

- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie

Opmerkingen

Let op schroefdraaduitloop l_4 !
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -

Overige producten

- Kogeldrukbouten, met kop, afgevlakte kogel

Tekening




Bestelinformatie

| d ₁ | l ₂ ~ | d ₂ | Afmetingen | | | Kogel diameter | SW [mm] | Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max. [kN] | [g] | ArtikeInr. |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|-----|------------|
| | | | d ₃ | l ₃ | l ₄ | | | | | |
| afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal | | | | | | | | | | |
| M6 | 30 | 10 | 3,2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,7 | 22700.0064 |

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."