

Kogeldrukbouten • met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

22700.0334



Productbeschrijving

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal

- Kogel**
- RVS, gehard
- Schroef**
- RVS 1.4305

Meer informatie

Opmerkingen

Let op schroefdraaduitloop l_4 !
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -

Overige producten

- Kogeldrukbouten, met kop, afgevlakte kogel

Tekening




Bestelinformatie

d ₁		l ₂		d ₂		Afmetingen			SW	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾	Artikelnr.
		~				d ₃	l ₃	l ₄	Kogel diameter	max.	
						[mm]			[mm]	[kN]	[g]
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal											
M12	50	18	7,2	12	5	8,5	10	18	52	22700.0334	

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."