

## Kogeldrukbouten • zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien

22700.0803



### Productbeschrijving

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

#### Materiaal

- Kogel**
- RVS, gehard
- Schroef**
- RVS 1.4305

#### Meer informatie

##### Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd. Speciale uitvoeringen op aanvraag.


##### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -


##### Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel
- Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

### Tekening



### Bestelinformatie

$d_1$	$l_2$	Afmetingen $d_3$ [mm]	Kogel diameter	SW [mm]	Belastbaarheid bij statische belasting <sup>1)</sup> max. [kN]	 [g]	Artikelnr.
M6	12	3,2	4	3	6	1,6	22700.0803

<sup>1)</sup> Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."