

Kogeldrukbouten • met kop, afgevlakte kogel

22710.0846



Productbeschrijving

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal

- Kogel**
- RVS, gehard
- Schroef**
- RVS 1.4305

Meer informatie

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien. Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Overige producten

- Kogeldrukbouten, met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	l ₂ ~	d ₂	Afmetingen			Kogel diameter	SW [mm]	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max. [kN]	[g]	ArtikeInr.
			d ₃	l ₃	l ₄					
vlak oplegoppervlak, Roestvast staal										
M8	50	13	4,5	8	22	5,5	6	15	23	22710.0846

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."