

**Kogeldrukbouten • met kop, afgevlakte kogel**

22710.0922

**Productbeschrijving**

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

**Materiaal****Kogel**

- kogellagerstaal, gehard

**Schroef**

- temperstaal, veredeld,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

**Meer informatie****Opmerkingen**


Kogel niet geborgd tegen verdraaien. Speciale uitvoeringen op aanvraag.

**Verwijzingen**

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

**Overige producten**

- Kogeldrukbouten, met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

**Tekening****Bestelinformatie**

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen			Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting <sup>1)</sup> max.	[g]	ArtikeInr.
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal										
M12	30	18	7,2	12	5	8,5	10	30	38	22710.0922

<sup>1)</sup> Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

**Voldoet****Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

**Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

**Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."