

Kogeldrukbouten • met kop, afgevlakte kogel

22710.0962

**Productbeschrijving**

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal**Kogel**

- kogellagerstaal, gehard

Schroef

- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie**Opmerkingen**


Kogel niet geborgd tegen verdraaien. Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Overige producten

- Kogeldrukbouten, met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

Tekening**Bestelinformatie**

d ₁	l ₂ ~	d ₂	Afmetingen			Kogel diameter	SW [mm]	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max. [kN]	[g]	ArtikeInr.
			d ₃ [mm]	l ₃	l ₄					
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal										
M16	40	24	10,7	16	6	12	14	60	93	22710.0962

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

Voldoet**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."