

## Kogeldrukbouten • zonder kop, afgevlakte kogel

22720.0472



## Productbeschrijving

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen. Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet-parallel oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

## Materiaal

## Kogel

- thermoplast (POM), rood

## Schroef

- temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

## Meer informatie

## Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien. Speciale uitvoeringen op aanvraag.


## Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

## Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad
- Kogeldrukbouten, zonder kop, korte uitvoering
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

## Tekening



## Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	Afmetingen			SW	Belastbaarheid bij statische belasting <sup>1)</sup> max. [kN]	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Kogel diameter			min.	max.		
[mm]				[mm]		[°C]			
M6	10,3	3	4	3	0,9	-30	80	1,1	22720.0472

<sup>1)</sup> Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor uitvoeringen van RVS (behalve bij uitvoeringen met thermoplast kogel).

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."