

Kogeldrukbouten • zonder kop, afgevlakte kogel

22720.0562

**Productbeschrijving**

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen. Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet-parallel oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal**Kogel**

- kogellagerstaal, gehard

Schroef

- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie**Opmerkingen**

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -

Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad
- Kogeldrukbouten, zonder kop, korte uitvoering
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

Tekening**Bestelinformatie**

| d ₁ | l ₂ | Afmetingen | | SW | Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max. [kN] | max. [°C] | [g] | Artikelnr. |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----|--|--------------|-----|------------|
| | | d ₃ [mm] | Kogel diameter | | | | | |
| vlak oplegoppervlak, temperstaal | | | | | | | | |
| M6 | 10 | 3,2 | 4 | 3 | 9 | 250 | 1,3 | 22720.0562 |

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor uitvoeringen van RVS (behalve bij uitvoeringen met thermoplast kogel).

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."