

Kogeldrukbouten • zonder kop, afgevlakte kogel

22720.0835

**Productbeschrijving**

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen. Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet-parallelle oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal

- Kogel**
- RVS, gehard
- Schroef**
- RVS 1.4305

Meer informatie**Opmerkingen**


Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -

Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad
- Kogeldrukbouten, zonder kop, korte uitvoering
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

Tekening**Bestelinformatie**

Afmetingen				SW	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁	l ₂	d ₃	Kogel diameter					
[mm]				[mm]				
vlak oplegoppervlak, Roestvast staal								
M5	11,5	2,2	3	2,5	4,5	250	1,1	22720.0835

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor uitvoeringen van RVS (behalve bij uitvoeringen met thermoplast kogel).

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."