

## Kogeldrukbouten • zonder kop, afgevlakte kogel

22720.0902



### Productbeschrijving

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen. Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet-parallel oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

### Materiaal

#### Kogel

- kogellagerstaal, gehard

#### Schroef

- temperstaal, veredeld,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Meer informatie

#### Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.  
Speciale uitvoeringen op aanvraag.

#### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage  
- Technische gegevens -

#### Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad
- Kogeldrukbouten, zonder kop, korte uitvoering
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

### Tekening



### Bestelinformatie

Afmetingen			Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting <sup>1)</sup> max. [kN]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>						
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal								
M10	16	6	7	5	20	250	5,8	22720.0902

<sup>1)</sup> Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor uitvoeringen van RVS (behalve bij uitvoeringen met thermoplast kogel).

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."