

Kogeldrukbouten • zonder kop, afgevlakte kogel

22720.0975

**Productbeschrijving**

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen. Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet-parallel oppervlakken. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal**Kogel**

- kogellagerstaal, gehard

Schroef

- temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm²

Meer informatie**Opmerkingen**

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -

Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, met fijndraad
- Kogeldrukbouten, zonder kop, korte uitvoering
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel en zeskant

Tekening**Bestelinformatie**

d ₁	l ₂	Afmetingen		Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
		d ₃	[mm]						
geribbeld oplegoppervlak, temperstaal									
M20	50	13,5		15	10	90	250	91	22720.0975

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor uitvoeringen van RVS (behalve bij uitvoeringen met thermoplast kogel).

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."