

## Pendelopzetstukken • met hardmetalen kogel, geribbeld

22730.0378



### Productbeschrijving

Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen. Kogel tegen verdraaien geborgd.

### Materiaal

#### Kogel

- hardmetaal, geribbeld, vernikkeld

#### Huls


- temperstaal, veredeld, gefosfateerd

### Meer informatie

#### Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.  
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Afmetingen		Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]	Aandraaimoment max. [Nm]	[g]	Artikelnr.
			l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
			[mm]			[mm]				
20	M8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22730.0378

met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."