

Pendelopzetstukken • met hardmetalen kogel, geribbeld

22730.0379



Productbeschrijving

Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen. Kogel tegen verdraaien geborgd.

Materiaal

Kogel

- hardmetaal, geribbeld, vernikkeld

Huls


- temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Meer informatie

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]	Aandraaimoment max. [Nm]	[g]	Artikelnr.
		d ₃	l ₁ ±0,2 [mm]	l ₂ -0,5 [mm]						
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22730.0379

met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."