

Pendelopzetstukken • met hardmetalen kogel, geribbeld

22730.0400



Productbeschrijving

Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen. Kogel tegen verdraaien geborgd.

Materiaal


- Kogel**
- hardmetaal, geribbeld, vernikkeld
- Huls**
- RVS 1.4057, veredeld

Meer informatie

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	d ₃	Afmetingen		Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting max.	Aandraaimoment max.	[g]	Artikelnr.
			l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal										
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	22730.0400

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."