

## Pendelopzetstukken

22730.0428



### Productbeschrijving

Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.

### Materiaal


- Kogel**
- kogellagerstaal, gehard, blank
- Huls**
- temperstaal, veredeld, gefosfateerd

### Meer informatie


### Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.  
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.


### Tekening




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub> n6	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Afmetingen		Kogel diameter	Boring		Belastbaarheid bij statische belasting <sup>1)</sup> max. [kN]	Aandraai-moment max. [Nm]	[g]	Artikelnr.
			l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub> max.		Ø H7	Diepte min. [mm]				
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, temperstaal											
28	M5	20	25	5,5	25	28	13	90	6	109	22730.0428

<sup>1)</sup> Geldt alleen als de minimale boordiepte aangehouden is.

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."