

## Pendelopzetstukken • met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting'

22731.0390



### Productbeschrijving

Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen. Kogel tegen verdraaien geborgd.

Door het resetten tot de parallel positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie worden gezet. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen.

### Materiaal

#### Veerelement

- thermoplast (PUR)


#### Kogel

- hardmetaal, geribbeld, vernikkeld

#### Huls

- RVS 1.4057, veredeld


### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen			Kogel diameter	SW	Belastbaarheid bij statische belasting max.	Aandraaimoment max.	[g]	Artikelnr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, Roestvast staal										
13	M6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0390

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."