

Drukschroeven • met een messing stift

22760.0056



Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

Materiaal

Stoetkussen

- messing

Schroef


- temperstaal, veredeld, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Meer informatie

Overige producten

- Drukschroeven, met een kunststof stift


Tekening



Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | SW | 🌡️ | 📦 | Artikelnr. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | l ₁ | l ₂ | d ₂ | [mm] | max. [°C] | [g] | |
| temperstaal | | | | | | | |
| M5 | 20,5 | 1,3 | 3 | 2,5 | 250 | 2,1 | 22760.0056 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."