

Drukschroeven • met een kunststof stift

22760.0725



Productbeschrijving

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen.

Materiaal

Stoatkussen
• thermoplast (POM), wit


Schroef
• RVS 1.4305

Meer informatie

Overige producten

- Drukschroeven, met een messing stift

Tekening



Bestelinformatie

Afmetingen				SW	min. max.		[g]	Artikelnr.
d ₁	l ₁ ~ [mm]	l ₂ ~	d ₂	[mm]	[°C]			
Roestvast staal								
M12	42,1	2,1	8	6	-30	80	23	22760.0725

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."