

## Bewakingscomponenten voor positionersensoren • for positionersensoren, pneumatisch

22800.0701



### Productbeschrijving

De bewakingseenheid wordt gebruikt in combinatie met positioneringssensoren (EH 22800). Samen met de positioneringssensoren maakt de terugspoeldruksensor het mogelijk om de juiste positionering van het werkstuk te pollen.

### Materiaal

**Behuizing**  
• kunststof


### Meer informatie

### Opmerkingen


Nadere informatie op aanvraag.



### Tekening



Bestelinformatie

Werkdruk [bar]	 [g]	Artikelnr.
terugspoel druksensor met LCD display, Ø 4 mm pneumatische slangaansluiting, analoge en digitale uitgangssignalen		
0 – 10	162	22800.0701

accessoires

	L [mm]	D [mm]	📏 [g]	Artikelnr.
<b>ronde aansluitkabel voor aansluiting van terugspoeldruksensor op besturing / bussysteem, M12-aansluiting op vrij kabeluiteinde (4-pins)</b>				
	2000	-	84,0	22800.0702
<b>inbouwframe voor terugspoeldruksensor, voor installatie in een bedieningspaneel (max. wanddikte 5 mm)</b>				
	-	-	26,0	22800.0703
<b>plug-in voeding, ingang 100-240 V AC / uitgang 24 V DC 500 mA, met M12-contactdoos</b>				
	1500	-	100,0	22800.0704
<b>drukregelaar, max. ingangsdruk 12 bar / uitgangsdruk 2 bar, 1/4 "buitendraad tweezijdig</b>				
	-	-	22,0	22800.0710
<b>aansluitstuk voor aansluiting van drukregelaar en pneumatische slang, 1/4 "binnendraad op insteekkoppeling (pneumatische slang Ø 4 mm)</b>				
	-	-	17,0	22800.0711
<b>pneumatische slang Ø 4 mm</b>				
	5000	4	43,0	22800.0712
<b>insteekconnector, voor pneumatische slang Ø 4 mm</b>				
	-	-	4,7	22800.0713
<b>T-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm</b>				
	-	-	7,6	22800.0714
<b>Y-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm</b>				
				

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."