

Oogbouten • DIN 444, vorm B
22980.0492**Productbeschrijving**

Oogbouten volgens DIN444, echter in staal klasse 8.8. De uitvoering uit RVS A2-50 beschikt over een treksterkte van min. 500 N/mm².

Materiaal

- RVS 1.4301

Meer informatie**Opmerkingen**


Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -

Overige producten

- Oogbouten, DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering

Tekening**Bestelinformatie**

d ₁	l	Afmetingen				s	[g]	Artikelnr.
		d ₂ H9	d ₃	b				
Roestvast staal								
M16	60	16	32	38	17	128	22980.0492	

Voldoet**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."