

Oogbouten • DIN 444, vorm B  
22980.0494

## Productbeschrijving

Oogbouten volgens DIN444, echter in staal klasse 8.8. De uitvoering uit RVS A2-50 beschikt over een treksterkte van min. 500 N/mm<sup>2</sup>.

## Materiaal

- RVS 1.4301

## Meer informatie

## Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


## Verwijzingen

Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -

## Overige producten

- Oogbouten, DIN 444, vorm B, kwaliteit 8.8 precisieuitvoering

## Tekening



## Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	l	Afmetingen				s	[g]	Artikelnr.
		d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	b	[mm]			
Roestvast staal								
M16	80	16	32	38	17	159	22980.0494	

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."