

Moeren voor T-sleuf · DIN 508

23010.0081



Productbeschrijving

Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het assortiment is uitgebreid met andere afmetingen die niet in DIN zijn opgenomen.

Materiaal

- temperstaal, kwaliteit 8, blank

Montage

De moer voor T-gleuven is alleen vol belastbaar wanneer de volledige draad wordt benut.

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Tekening



Bestelinformatie

| Nominale gleufmaat [mm] | Afmetingen | | | | | voor T-sleuven DIN 650 [mm] | Testkracht vlg. DIN 508 F min. [kN] | [g] | Artikelnr. |
|----------------------------|------------|-----|----|----|---|-----------------------------------|--|-----|------------|
| | d | a | e | h | k | | | | |
| 8 | M6 | 7,6 | 13 | 10 | 6 | 8 | 16 | 8,3 | 23010.0081 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."