

Moeren voor T-sleuf · DIN 508, semi-bewerkt

23010.0280




Productbeschrijving

Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) halffabricaat zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het assortiment is uitgebreid met andere afmetingen die niet in DIN zijn opgenomen.

Materiaal

- temperstaal, blank

Tekening



Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	a	Afmetingen			Artikelnr.
		e [mm]	h	k	
temperstaal					
28	27,6	44	36	18	23010.0280

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."