

Moeren voor T-sleuf · DIN 508

23010.0281



Productbeschrijving

Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het assortiment is uitgebreid met andere afmetingen die niet in DIN zijn opgenomen.

Materiaal

- temperstaal, kwaliteit 8, blank

Montage

De moer voor T-gleuven is alleen vol belastbaar wanneer de volledige draad wordt benut.

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Tekening



Bestelinformatie

| Nominale gleufmaat [mm] | Afmetingen [mm] | | | | | voor T-sleuven DIN 650 [mm] | Testkracht vlg. DIN 508 F min. [kN] | [g] | Artikelnr. |
|----------------------------|--------------------|------|----|----|----|-----------------------------------|--|-----|------------|
| | d | a | e | h | k | | | | |
| 28 | M24 | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 28 | 282 | 317 | 23010.0281 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."