

## Moeren voor T-sleuf • uitgeschoven

23020.0140




### Productbeschrijving

Moeren voor T-gleuven "verlengd" zijn in vergelijking met de uitvoering DIN508 verlengd uitgevoerd en bijzonder geschikt voor montage in het sleufkruis.

### Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart


### Tekening



### Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	Afmetingen						Artikelnr.
	d	a	e	l	h	k	
14	M12	13,6	22	44	16	8	23020.0140

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."