

## Zeskantmoeren met kraag • DIN 6331 (hoogte 1,5 d)

23080.0014



### Productbeschrijving

De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331.

### Materiaal


- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

### Meer informatie

### Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

### Tekening




### Bestelinformatie

Afmetingen						[g]	Artikelnr. <sup>1)</sup>
d <sub>1</sub>	a	d <sub>2</sub>	e	m	s		
temperstaal							
M14	4,5	28	24,2	21	21	47	23080.0014

<sup>1)</sup> Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

### Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."