

Centreerspanpennen

23111.0132



Productbeschrijving

De centreer-spanpennen realiseren snelle klemming, bevestiging, aanpassing en fixering van werkstukken, platen en systemen etc.

Materiaal

- RVS 1.4542, precipitatiegehard

Werking

Bij het aandraaien van de inbusbout wordt de spanpen gecentreerd en gespannen middels 4 kogels. De spanpen kan met de hand of middels een afneembare hendel (Bestelnr. 23111.0900/.0902) of met een inbusleutel worden bediend.

Meer informatie


accessoires

Geschikte bussen zijn beschikbaar.

Overige producten

- Handmatige hendels, voor centreerspanpennen
- Bussen, voor centreerspanpennen
- Opnamebussen, voor centreerspanpennen, perspassing
- Opnamebussen, voor centreerspanpennen, inschroefbaar

Tekening




Bestelinformatie

d ₁		l ₁		d ₂		d ₃		d ₄		l ₂		l ₃		s		voor basisplaten		SW ₁	SW ₂	Klemkracht		Artikelnr.
-0,02	-0,05	+0,6								±1			max.		±0,05							
[mm]																						
Roestvast staal																						
30	30	34,6	55	M4	18,6	10	11	25	53	10	10	416	23111.0132									

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."