


## Spanijzers • DIN 6314 vlak

23140.0014




### Productbeschrijving

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

### Materiaal

- temperstaal, gelakt


### Tekening



### Bestelinformatie

Nominale maat b <sub>1</sub> [mm]	l	a	Afmetingen				voor schroeven		Artikelnr.	
			b <sub>2</sub> [mm]	b <sub>3</sub>	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	[mm]	[inch]		
14	100	20	40	14	21	40	M12, M14	1/2	492	23140.0014

### Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."