

Spanijzers • DIN 6314 vlak
23140.0023




Productbeschrijving

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Materiaal

- temperstaal, gelakt

Tekening



Bestelinformatie

Nominale maat b ₁ [mm]	l	a	Afmetingen				voor schroeven		[g]	Artikelnr.
			b ₂	b ₃	e ₁	e ₂	[mm]	[inch]		
22	200	30	60	22	30	80	M20, M22	3/4	2244	23140.0023

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."