

Spanijzers · DIN 6315 B gaffelvormig

23150.0040



Productbeschrijving

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 B is gevorkt en wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Materiaal

- temperstaal, gelakt

Tekening



Bestelinformatie

Nominale maat b ₁ [mm]	l ₁	a	Afmetingen			voor schroeven		[g]	Artikelnr. ¹⁾
			b ₂ [mm]	b ₃	b ₄	[mm]	[inch]		
40	400	60	100	30	12	M36	1 1/2	10920	23150.0040

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."