

Spanijzers · geribbeld, met verstelbaar contradeel en tapeind

23185.0215



Productbeschrijving

De drukstukken en het contradeel zijn verbonden met het spanijzer en hierdoor geborgd. Daardoor is het spanijzer snel klaar voor gebruik. Het spanijzer heeft twee vlakke neuzen en is omkeerbaar afhankelijk van de toepassing.

Materiaal

Schroef

- temperstaal

Moer

- temperstaal

Schijf

- temperstaal

Klem

- staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Meer informatie


Verwijzingen

Grotere spanhoogte mogelijk d.m.v. verlengstuk (EH 23185.)

Overige producten

- Verlengondersteuning, voor spanijzers recht, geribbeld met verstelbaar contradeel

Tekening



Bestelinformatie

Nominale- maat d_1 [mm]	Afmetingen													SW Spankrach max.		Artikelnr.	
	d_2	l_4	h_1	h_2	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	l_1	l_2	l_3	s	[mm]	[kN]		[g]
17	M12	160	0 - 70	20	36	17	21	55	41	150	35	36	12	18	40	1623	23185.0215

¹⁾ Opgegeven spankracht in optimale klemstand (kleinste afstand van de inbusbout tot aan de klemstand). Spankracht kan variëren, afhankelijk van vastklemmen, sterkte inbusbout en de conditie van het schroefdraad (smering).

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."