

## Vlakspanner • zonder hendel, met oplegpunt

23210.0562



### Productbeschrijving

Door het aantrekken van de kogeldrukschroef wordt het werkstuk tegelijkertijd tegen vaste aanslagen en op oplegpunten naar beneden gedrukt. De gunstigste hefboomverhouding maakt hoge horizontale spankrachten mogelijk. Met moeren voor T-gleuven EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) ook in andere gleufmaten toepasbaar.

### Materiaal

- staal, gehard, gezwart, geslepen

### Meer informatie


#### Verwijzingen

Het geïntegreerde oplegpunt is voorzien van binnendraad voor gebruik met o.a. oplegbouten EH 22690., pendelopzetstukken EH 22730. / EH 22740.

#### Overige producten

- Moeren voor T-sleuf, DIN 508
- Moeren voor T-sleuf, uitgeschoven


### Tekening



### Bestelinformatie

Nominale gleufmaa	Afmetingen														Spankracht horizontaal max. [kN]	Aandraai- moment max. [Nm]	[g]	Artikelnr.	
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ±0,01	h <sub>3</sub> ~	h <sub>4</sub> ~	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s					
[mm]							[mm]												
met prisma-spanbek – Afbeelding 2																			
14	M12	13	M12	48	16	53	15	45	27	72	40	100	55	4	15	9	1340	23210.0562	

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."