

Richtspanner 23230.0040



Productbeschrijving

Voor het gelijktijdige positioneren en spannen van werkstukken. De spanner is een dubbelzijdig monteerbaar precisie-element. Het aan het werkstuk aangepaste span- en opnamedeel wordt aan de cilindrische drager aangeschroefd. Span- en opnamedelen produceert de gebruiker volgens de desbetreffende eisen.

Materiaal


Greep

- versterkt gietijzer GG DIN 6335, oranje geplastificeerd


Spanplaat

- staal, gehard, gezwart, geslepen

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen														[g]	Artikelnr.	
b ₁	b ₂ ±0,05	d ₁ H7 g5	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₆	l ₇			l ₈
met kruisgreep – Afbeelding 1																
40	27	18	M6	40	29,8	14,9	16,9	50	19	9	8	33	17	28	505	23230.0040

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."