

Richtspanner 23230.0440



Productbeschrijving

Voor het gelijktijdige positioneren en spannen van werkstukken. De spanner is een dubbelzijdig monteerbaar precisie-element. Het aan het werkstuk aangepaste span- en opnamedeel wordt aan de cilindrische drager aangeschroefd. Span- en opnamedelen produceert de gebruiker volgens de desbetreffende eisen.

Materiaal


Greep

- kunststof (PF 31), zwart, DIN 319


Spanplaat

- staal, gehard, gezwart, geslepen

Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Bestelinformatie

Afmetingen															[g]	Artikelnr.
b ₁	b ₂ ±0,05	d ₁ H7 g5	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈		
[mm]																
met excenter – Afbeelding 2																
40	27	18	M6	29,8	14,9	16,9	60	19	3	8	50	96	17	28	566	23230.0440

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."