


## Spie-spansegmenten • met schroefbevestigde draad, M12

23250.0514



No Photo  
available

### Productbeschrijving

Door het indraaien van de spanbout bewegen de twee spanklauwen naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag. Spanweg bij M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

#### Materiaal

##### Huls

- gereedschapstaal, gehard, blank

##### Schroef

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 12.9

##### Veer

- verenstaal

##### Klemklauwen


- gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

#### Meer informatie

##### Overige producten

- Spie-spansegmenten

### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> min.	Afmetingen				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Artikelnr.
		l <sub>1</sub> max.	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	[mm]				
spanbek, vlak en geribbeld – Afbeelding 2									
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514	

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."