

## Spie-spansegmenten • met schroefbevestigde draad, M12

23250.0515



No Photo  
available

### Productbeschrijving

Door het indraaien van de spanbout bewegen de twee spanklauwen naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag. Spanweg bij M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

#### Materiaal

##### Huls

- gereedschapstaal, gehard, blank

##### Schroef

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 12.9

##### Veer

- verenstaal

##### Klemklauwen


- gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

#### Meer informatie

##### Overige producten

- Spie-spansegmenten

### Tekening



### Bestelinformatie

| d <sub>1</sub>                                   | l <sub>1</sub><br>min. | Afmetingen             |                |                |      | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | [g]        | Artikelnr. |
|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------------|------------|
|  |                        | l <sub>1</sub><br>max. | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | [mm] |                |                |            |            |
| spanbek, vlak en met schroefdraad – Afbeelding 3 |                        |                        |                |                |      |                |                |            |            |
| M12  | 44,5                   | 51,5                   | 41             | 30             | 22   | 4              | 297            | 23250.0515 |            |

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."