

## Spanelementen Actima

23260.0003



### Productbeschrijving

Het compacte spanelement voor variable trek- en drukspanning. Door draaien van de drukbus om te schakelen. De verstelweg is 10 mm. Binnen de spanweg van 2mm. blijft het spanelement zelfremmend. De hoogste toelaatbare spankracht is 4,9 kN.

### Materiaal

#### Behuizing

- thermoplast, zwart

#### Huls

- staal, gezwart


#### Kogelknop

- kunststof PF 31, rood gelijk aan RAL 3003


#### Aanvullende delen

- staal, gezwart





### Tekening




Bestelinformatie

Traject [mm]	s Spanslag [mm]	Spankracht max. [kN]	 [g]	Artikelnr.
trek naar rechts, Met dwarsas in de boring				
10	2	4,9	751	23260.0003

accessoires

	 [g]	Artikelnr.
<b>Schijf</b>		
	270	23260.0042
<b>kegel</b>		
	85	23260.0044
<b>prisma</b>		
	82	23260.0046

Toepassingsvoorbeeld





## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."