

Excentrieke klemmen

23271.0005



Productbeschrijving

De excentrieke klem staat klemmen met pull-down toe effect met verschillende werkstuk vormen op lage hoogte.

Materiaal

- Gehard staal, gehard en blauw verzinkt


Montage

1. Breng schroefdraad aan overeenkomend met de afstand L_2 / L_3 tot het werkstuk.
2. Schroef de excentrische klem op de benodigde hoogte en positioneer deze op de vlakke zijde.
3. Breng het werkstuk aan en span de pen door gebruik te maken van het binnenzeskant (1/3-slag).

De draadbus dient regelmatig gesmeerd te worden.

De radiale beweging tijdens spannen dient altijd gecompleteerd te worden tot de eindaanslag bereikt is, zodat het werkstuk niet weg kan draaien van de eindaanslag.


Tekening



Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen					L ₁	L ₂	L ₃ ±0,2	SW	Spankracht max. [kN]	Aandraai- moment max. [Nm]	Artikelnr.
		l ₁	l ₂	s ₁	s ₂	s ₃							
M5	10,9	10	4	5,7	5	3,5	5	4,2	5,2	3	0,1	2	23271.0005

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>