

## Aanslagen • cilindrisch

23280.0112



### Productbeschrijving

Door de lijnvormig installatie is snel en precies uitrichten van het werkstuk mogelijk. De cilindrische vorm vereenvoudigt het vastleggen van de 0-punt coördinaten. De korte, op  $\pm 0,01$  mm. hoogtetolerantie geslepen uitvoering kan ook als oplegpunt gebruikt worden.

### Materiaal

#### Aanslag

- staal, gehard, geslepen


#### Bevestigingsplaat

- staal, gezwart

#### Schroef

- staal, kwaliteit 8.8 (ISO 4762)

### Tekening



### Bestelinformatie

Nominale gleufmaat	Afmetingen						Schroef ISO 4762	Artikelnr.
	$l_1$	a	b	d	h	$l_2$		
[mm]	$\pm 0,01$	-0,6	h6	$\pm 0,01$			[mm]	[g]
12	15	12	12	20	6	8	M6 x 25	59

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."