

## Pitbull® spanklemmen

23290.0068



### Productbeschrijving

Pitbull®-Spanklem voor lage bouwhoogtes met een hoge klemkracht en neerdrukeffect. De O-ring wordt gebruikt voor het omhoog drukken van de spanklem tijdens het losmaken.

The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.

The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.

The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.

The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:

- space-saving design
- extra low construction height
- high clamping / tensioning force with pull-down effect
- ideal for multi-side machining and multiple clamping systems

### Materiaal

#### Clamp

- staal, gehard

#### Schroef

- temperstaal, veredeld

#### O-ring


- NBR

### Meer informatie


#### Opmerkingen

The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.


### Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2





Afbeelding 3

Bestelinformatie

d	b	Afmetingen						Spanslag s	SW	Spankracht max.	Aandraai- moment max.	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
		l <sub>1</sub> H9	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> min.	h <sub>3</sub> ~	h <sub>4</sub> ~					min.	max.		
[mm]															
met een stompe kant – Afbeelding 2, Staal															
M12	38,1	38,1	15,2	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	25	120	-30	80	201	23290.0068

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."