

Standaard klambekken • voor zwevende spanner M 12

23320.0052



Productbeschrijving

De klemklauwen kunnen worden gebruikt voor zwevende klemmen 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 en 23320.0014.



Materiaal

- Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Montage

Bij toepassing van zelf gemaakte spanbekken, dient er op gelet te worden dat de bevestigingsbout (M 8-12.9, 43 Nm) van de bovenste spanbek 10 mm en de onderste 9 mm in de behuizing van de spanner geschroefd worden.

Tekening



* Maten en materiaalsoort van zelf gefabriceerde spanbekken in acht nemen.

Bestelinformatie

Spanbereik	Afmetingen		Artikelnr.
[mm]	h_1 -0,1 [mm]	[g]	
Bovenste standaard spanbek – Afbeelding 2			
0 – 12	21	69	23320.0052

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."