

Klembekken • voor zwevende spanner M 16

23320.0062




Productbeschrijving

De spanbekken zijn toepasbaar voor de zwevende spanner 23320.0016. Met deze spanbekken kan de spanslag vergroot of verkleind worden.

Materiaal

- Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Tekening




* Maten en materiaalsoort van zelf gefabriceerde spanbekken in acht nemen.

Bestelinformatie

Spanbereik [mm]	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
	h ₁	h ₂	h ₃ [mm]	h ₄		
Bovenste wissel spanbek – Afbeelding 2						
0 – 14	41	40	33,3	27,6	380	23320.0062

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."