

## Verticale snelspanners • met horizontale basis

23330.0503



No Photo  
available

### Productbeschrijving

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klemschroeven worden geleverd door een houder.

### Materiaal

#### Spanplaat

- Roestvast staal

#### Klinknagel

- Roestvast staal

#### Greep

- kunststof

#### Klemschroef

- staal, getemperd, galvanisch verzinkt
- Roestvrij staal

#### Klemkap


- rubber, zwart

### Meer informatie

#### Verwijzingen

Vervangende klemschroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.

### Tekening




Bestelinformatie


Nominale maat	Klemschroef [mm]	Afmetingen																		Klemkracht		$\alpha^{1)}$	Temperatuur		Artikelnr.		
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> min.	h <sub>4</sub> max.	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.			
		[mm]																		[kN]		[°]	[°C]			[g]	
3	M6 x 35	5,5	43	6	23 - 31	27	129	23	12	-3	4,5	78	80	52	11	25	32	6	20	12,5	0,8	1,2	105°	-10	80	195	23330.0503

<sup>1)</sup> De openingshoek van het handvat kan worden gewijzigd in 60 ° door een stoppin in te drukken.

accessoires

	Afmetingen d <sub>2</sub> [mm]		Artikelnr.
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Roestvrij staal			
	M 6 x 35	16,0	23330.9503

Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."