

Verticale snelspanners • met horizontale basis

23330.0505



No Photo
available

Productbeschrijving

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klem Schroeven worden geleverd door een houder.

Materiaal

Spanplaat

- Roestvast staal

Klinknagel

- Roestvast staal

Greep

- kunststof

Klemschroef

- staal, getemperd, galvanisch verzinkt
- Roestvrij staal

Klemkap


- rubber, zwart

Meer informatie

Verwijzingen

Vervangende klem Schroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.

Tekening




Bestelinformatie


Nominale maat	Klemschroef		Afmetingen																Klemkracht		$\alpha^{1)}$	Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.		
	[mm]		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁		F ₂	[kN]			[kN]	min.
5	M8 x 65		8,6	64	10	43,5 - 46,5	221	42,5	20	-6	22,5	141	130	101	16	54	53	13	32	1,7	3	105°		-10	80	697	23330.0505

¹⁾ De openingshoek van het handvat kan worden gewijzigd in 60° door een stoppin in te drukken.

accessoires

	Afmetingen		Artikelnr.
	d ₂		
	[mm]	[g]	
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Roestvrij staal			
	M 8 x 65	57,0	23330.9505

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."