


## Verticale snelspanners • met hoekvoet en veiligheidsslot

23330.0625



### Productbeschrijving

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, met een groter gripgebied met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

De snel verstelbare klemschroeven worden geleverd door een houder.

### Materiaal

#### Spanplaat

- staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

#### Klinknagel

- Roestvast staal

#### Greep

- kunststof

#### Klemschroef

- staal, getemperd, galvanisch verzinkt

#### Klemkap

- rubber, zwart

#### Kunststof kap


- PVC, zwart

### Meer informatie

#### Verwijzingen

Vervangende klemschroeven zijn als accessoire verkrijgbaar in de online shop.


### Tekening



**Bestelinformatie**

Nominale maat	Klemschroef	Afmetingen															Klemkracht		α	Temperatuur		Artikelnr.					
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> min.	h <sub>4</sub> max.	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.	[g]
[mm]	[mm]	[mm]															[kN]			[°C]							
5	M8 x 65	8,5	63	10	8	32	52	280	102	20	53	81,5	32	54	96	140	129	84	17	50	2	3	105°	-10	80	885	23330.0625

**accessoires**

	d <sub>2</sub>		Artikelnr.
	[mm]	[g]	
<b>klenschroef (reserveonderdeel van spanklem)</b>			
	M8 x 65	57	23330.9006

**Voldoet**

**Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

**Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

**Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."